



Solid Clear Dry KIINTEÄ KONSENTOITU HUUHTELIKIRKASTE

Solid Clear on kiinteä huuhtelukirkaste laitosastianpesukoneisiin. Tehokkaista pinta-aktiivisista aineista koostuva erikoisseos edistää huuhteluveden valumista ja astioiden kuivumista, mikä estää kalvojen ja tahrojen muodostumisen. Solid Clear Dry soveltuu käytettäväksi kaikille materiaaleille kuten posliinille, muoville, polykarbonaatille, hopealle ja alumiinille. Tuotteen kasettimallinen pakkaus vähentää varastointitarvetta, kuljetuskustannuksia sekä jätettä.

- **Puhdas** - Hohtava huuhtelutulos
- **Turvallinen** - Suljettu pakkaus, ei suoraa ihokosketusta
- **Tehokas** - Konsentroitunut tuote on kustannustehokas käytössä



KÄYTTÖOHJEET



PESUAINASETUS 648/2004 MUKAISESTI
SISÄLTÄÄ:

>15 - <30% ionittomia tensidejä

KÄYTTÖ ECOLAB ANNOSTELIJAN AVULLA

Ecolabin piiripäällikkö asentaa ja säätää annostelulaitteen astianpesukoneeseen ja vesiolosuhteisiin sopivaksi.

- 1 Tutustu tuotteen etikettiin ja hygienia-suunnitelmaan
- 2 Käytä sopivia suojaimia tuotetta käsitellessäsi.
- 3 Pese astiat ja ruokailuvälineet normaalin pesuprosessin mukaisesti.
- 4 Tarkista huuhteluaineen määrä päivittäin ja vaihda astia tarvittaessa.
- 5 Annostelijan hälytin ilmoittaa, kun aine on lopussa ja kanisteri pitää vaihtaa uuteen.
- 6 Irrota ensin Solid Clear Dry -kasetin kansi ja avaa samalla myös annostelijan kansi. Käännä kasetti ylösalaisin annostelijan yläpuolelle. Paina tarvittaessa kasetin pohjasta, niin kasetti putoaa annostelijaan.

PAKKAUSKOKO

2x1kg

LISÄTIETOJA

Vain ammattikäyttöön!

Käytä yhdessä Ecolabin kiinteiden koneastianpesuaineden kanssa saavuttaaksesi parhaimman tuloksen.

pH kons. 100% 6,5-8,5, pH käyttöliuos 7. pH on suuntaa-antava, annostusta muuttamalla tuotteen käyttöliuoksen pH arvoa voidaan säädellä.

ANNOSTUS

Alkaen 0,005 g/l vettä. Annostelu tapahtuu automaattisen annostelulaitteen avulla.

Tarvittava annostus vaihtelee mm. astianpesukoneen teknisen kunnon ja paikallisten vesiolosuhteiden mukaan.

TURVALLISUUS

Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa!

Lisätiedot ja turvallisuusohjeet: katso tuotteen etiketti ja käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Säilytyslämpötila 0 - 40°C .

Säilytys ainoastaan alkuperäisastiassa.