

UltraSnap luminometrinen pikatesti

UltraSnap™



UltraSnap on pienikokoinen ja helppokäyttöinen luminometrinen pikatesti pintahygienian testaamiseen Hygienan luminometrien kanssa.

Kynän kokoista ja näköistä testipuikkoa on helppo käyttää. Pienikokoisuuden ja materiaalivalintojen ansiosta se on myös ympäristöystävällinen sekä edullinen muihin menetelmiin verrattuna.

ULTRASNAP JA SEN YLIVOIMAISET OMINAISUUDET

- all-in-one: kaikki tarvittava yhdessä puikossa – yksinkertainen, nopea ja helppokäyttöinen
- kustannustehokas verrattuna muihin menetelmiin
- etiketti merkintöjä varten
- pitkä säilyvyysaika ja kestää myös lämpötilan vaihteluita: säilyy noin 10–12 kk jääkaappilämpötilassa (2–8 °C) ja 4 viikkoa huoneenlämmössä (21–25 °C)
- sopii sekä kuivien että kosteiden pintojen testaamiseen
- luotettavat tulokset noin 15 sekunnissa
- testipuikko on valmiiksi kostutettu, reagenssi puikossa: kätevä napsautusmekanismi
- ympäristöystävällinen: jätemuovia syntyy jopa 80 % vähemmän kuin vaihtoehtoisissa menetelmissä

PAKKAUSKOOT

Tuotenumero	HUS2020
Peruspakkaus	100 kpl puikkoja/ltk (4x25 kpl/pss)

UltraSnap™ -pikatesti yhdessä Hygienan luminometrin kanssa soveltuu pintapuhtauden varmistamiseen lähes kaikilla toimialoilla.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- pk-elintarvikeyrityksien pintapuhtauden rutiinivalvonta
- siivousliikkeiden siivoustulosten varmistaminen
- sairaaloiden välinehuolto ja vuodeosastot
- terveysvalvontaviranomaisten suorittama puhtausvalvonta
- uimahallien, kylpylöiden ja sosiaalitoimen puhtausvalvonta
- suurkeittiöiden ja ravintoloiden puhtausvalvonta
- elintarvikeliikkeiden liha- ja kalatiskien puhtausvalvonta

ULTRASNAP YHTEENSOPIVUUS

UltraSnap™ -pikatesti soveltuu käytettäväksi Hygienan luminometreissa:
SystemSURE Plus, EnSURE Touch ja Pi-102

PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN RAJA-ARVOSUOSITUKSET

Pestyt sairaalainstrumentit ja -välineet, astianpesukoneet, sairaalapesukoneet, kriittiset kohteet teollisuudessa (täyttösuuttimet, venttiilit jne.):

- alle 10 RLU hyvä
- 10–20 RLU välttävä
- yli 20 RLU hylätty

Puhtaat potilas- ja välineetilat sairaaloissa, pestyt käsittelytasot ja -linjat, kuljettimet ja putket teollisuudessa, leikkuulaudat, työvälineet jne. suurkeittiöissä:

- alle 20 RLU hyvä
- 20–40 RLU välttävä
- yli 40 RLU hylätty

Puhdistetut kaakeli- ja metallipinnat saniteettitiloissa:

- alle 40 RLU hyvä
- 40–60 RLU välttävä
- yli 60 RLU hylätty

20200504